

ZB2BE101

contactblok met terugvering - 1NO - frontmontage



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Contactblok
Naam component	ZB2
Type elektrische kring	Stuurkring
Toepassing contactblok	Één enkele snelheid
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XB4 XAPS2 XACA XB5
Type en samenstelling contact	1 NO
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Vertraagd afvallend

Complementaire kenmerken

Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Mechanische levensduur	1000000 cycli
Aanduiding contactcode	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A conform IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A conform IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A conform IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A conform IEC 947-5-1 appendix A
I _{th} de conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[U _i] nominale isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[U _{imp}] nominale stootspanning	6 kV conform IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Bedieningskracht	13...15 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG (gl)
Nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <3600 cyc/u bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1 48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <3600 cyc/u bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1 65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <3600 cyc/u bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(13-14)NO
Gewicht product	0,02 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 61140

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	14 g
Hoogte verpakking 1	4 cm
Breedte verpakking 1	15 cm
Lengte verpakking 1	10 cm
Type verpakking 2	BAG
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	149 g
Hoogte verpakking 2	4 cm
Breedte verpakking 2	8 cm
Lengte verpakking 2	16 cm
Type verpakking 3	S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	200
Gewicht verpakking 3	3,121 kg
Hoogte verpakking 3	15 cm
Breedte verpakking 3	15 cm
Lengte verpakking 3	40 cm

Offer Sustainability

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------