

Gegevensblad product

Kenmerken

XVBC6M5

element 5 J oranje XVB - flitslamp - 230 V AC



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVB Universal
Type product of component	Indicatorbank
Type element signaalkolom	Verlichte eenheid
Type signalering	Knipperend
Bevestigingsdiameter	70 mm
Naam component	XVBC
Materiaal	Polycarbonaat
Lichtbron	Integrale flits ontladingsbuis, oranje
Type lamp	Flits-ontladingsbuis
[Us] nominale voedingsspanning	230 V AC
Flitsenergie	5 J

Complementaire kenmerken

Constructie-variantie	Klantassemblage, tot 5 eenheden
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ met kabelhuls
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V conform IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	< 105 mA AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV conform IEC 60947-1
Flitsfrequentie	1 Hz
CAD totale breedte	70 mm
CAD totale hoogte	157 mm
CAD totale diepte	70 mm

Omgeving

Productcertificeringen	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]JUL 508
Normen	IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I op steunbuis conform IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform UL (binnen)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	18,800 cm
Package 1 Weight	290,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,925 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------