

Gegevensblad product

Kenmerken

XVBL35

baken vast licht oranje XVB - fitting BA 15d -
250 V max - IP 65



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVB Universal
Type product of component	Compleet baken
Type baken/indicator bankeenheid	Basiseenheid rechtstreekse bevestiging of via steunbuis Verlichte eenheid
Type signalering	Stabiel
Bevestigingsdiameter	70 mm
Naam component	XVBL
Materiaal	Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid Polycarbonaat: verlichte eenheid
Lichtbron	Lamp niet inbegrepen, oranje
Type lamp	Gloeilamp met BA 15d basis Beschermd LED
[Us] nominale voedingsspanning	<= 250 V
Maximaal vermogensverlies in W	7 W

Complementaire kenmerken

Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm ² met kabelhuls
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V conform IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
[Uimp] nominale stothoudspanning	4 kV conform IEC 60947-1
CAD totale breedte	70 mm
CAD totale hoogte	139 mm
CAD totale diepte	70 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Nettogewicht	0,26 kg

Omgeving

Vervuilinggraad	2
Productcertificeringen	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normen	IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C: LED -25...70 °C: gloeilamp
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I op steunbuis conform IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform UL (binnen)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	255,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,183 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------