

Fiche produit

Caractéristiques

XVLA134

voyant rond Ø 8 - IP 40 - rouge - DEL intégrée - 24 V -cosses



Principales

Gamme de produits	Harmony XVL
Type de produit ou de composant	Veilleuse LED avec lunette d'encadrement noire
Nom de composant	XVL
Diamètre de fixation	8 mm
Source lumineuse	LED saillante
Couleur dubloc lumineux	RED
Type de protection	Intégrée par diode Résistance de ballast intégral
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V
Degré de protection IP	IP40 conforme à IEC 60529 IP40 conforme à NF C 20-010

Complémentaires

Type de circuit d'alimentation	C.c.
Mode de raccordement	Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm Étiquette pour connecteurs de soudure
Consommation électrique	18 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V conforme à IEC 60947-1
Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Limite de tension nominale	0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Hauteur	12 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	34 mm
Poids du produit	0,003 kg

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe 3 conforme à IEC 60536 Classe 3 conforme à NF C 20-030

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	1,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm
Poids de l'emballage 1	3 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	11 cm
Longueur de l'emballage 2	11 cm
Poids de l'emballage 2	31 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	509 g

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------