

Gegevensblad product

Kenmerken

XVLA334

controlelamp rond Ø 12 - IP 40 - rood -
ingebouwde LED - 24 V - klemmen



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVL
Type product of component	LED-pilootlicht met geïntegreerde lenskap
Naam component	XVL
Bevestigingsdiameter	12 mm
Lichtbron	Afgeschermd LED
Kleur lichtblok	Rood
Type beveiliging	Ingebouwd door diode Integrale ballastweerstand
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529 (met afdichting XVLZ912) IP65 conform NF C 20-010 (met afdichting XVLZ912) IP40 conform IEC 60529 IP40 conform NF C 20-010

Complementaire kenmerken

Type kring voedingsspanning	DC
Aansluitingen - klemmen	Schroefdraadconnector: klemvermogen 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ²
Stroomverbruik	18 mA
[Ui] nominale isolatiespanning	50 V conform IEC 60947-1
Levensduur lamp	100000 H
Nominale spanningslimiet	0.8...1.1 Un
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(X1-X2)PL
Hoogte	16 mm
Breedte	16 mm
Diepte	51 mm
Nettogewicht	0,007 kg

Omgeving

Productcertificeringen	UL[RETURN]CSA
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Overspanningscategorie	Klasse 3 conform IEC 60536 Klasse 3 conform NF C 20-030

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	7,600 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	10,000 cm
Package 2 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	970,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

- (1) Gewindeanschluss
e Stärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12,2	0.48	16,5	0.65	16,5	0.65