

Fiche produit

Caractéristiques

XZCP1141L5

connecteur pré-câblé femelle, M12, 4 broches, droit - câble 5 m



Principales

Gamme de produits	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 4 broches
Fixation de la borne	Verrouillé Vissé
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V c.a. 300 V c.c.
[In] courant assigné d'emploi	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,19 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP69K IP67
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	154,0 g

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,436 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	55,28 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------