

Gegevensblad product

Kenmerken

ZCKM1

lichaam standschakelaar - ZCK-M - 1 NC + 1
NO - aansluitklemmen



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Behuizing eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZCKM
Samenstelling lichaam	Vast
Compatibiliteit product	XCKM
Bijbehorende kop	ZCKD08 ZCKD06 ZCKD219 ZCKD41 ZCKD02 ZCKD81 ZCKD05 ZCKD109 ZCKD16 ZCKD23 ZCKD91 ZCKD029 ZCKD17 ZCKD59 ZCKD15 ZCKD21 ZCKD239 ZCKD10
Materiaal lichaam	Metaal
Ingang kabel	3 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 11
Aantal polen	2
Type en samenstelling contact	1 NC+ 1 NO
Werking contacten	Snap action
Aantal stappen	1 1 position
Legering contacten	Contacten geplatineerd zilver

Complementaire kenmerken

Lokale display	Zonder
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ²
Positieve opening	Met
Minimale activeringssnelheid	0,01 m/min
Ie toegekende bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1 voor contactblok 300 V conform CSA C22.2 Nr 14 voor contactblok 300 V conform UL 508 voor contactblok
Maximum resistance across terminals	0,25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 KV conform IEC 60664 6 kV conform IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	10 A patroon zekering, type gG

Elektrische levensduur	5000000 Cycli, DC-13 120 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycli, DC-13 24 V, 13 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycli, DC-13 48 V, 9 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Breedte	64 mm
Hoogte	64 mm
Diepte	30 mm
Nettogewicht	0,21 kg
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(21-22)NC (13-14)NO

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP66
IK-beschermingsgraad	IK05
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C voor standaard omgeving
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	234,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,879 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	164,180 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------