



Hoofd

Range of product	Thorsman
Product name	Thorsman TEK
Product or component type	Installatietrunking
Bekabelingssysteem	Verbinding
Kleurtint	Wit (RAL 9010)
Quantity per set	10 m

Complementair

Compartimentpartitionering	1 compartiment
Afmetingen kabelgoot	123 x 72 mm
Kabelgootmateriaal	Kunststof
Grootte opening vooraan	80 mm
Bevestigingsmethode	Met beugels Met schroeven
Materiaal	PVC (polyvinylchloride)
Lengte	2500 mm
Height	123 mm
Width	72 mm

Omgeving

Quality labels	CE
Standards	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	12,300 cm
Package 1 Length	250,000 cm
Package 1 Weight	2,800 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	112
Package 2 Height	84,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	240,000 cm
Package 2 Weight	313,600 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist