



Hoofd

Range of product	Harmony XVR
Product or component type	Voorbedraad draaiend spiegelbaken type
Geluidssignalen	Zonder
Device short name	XVR
Bevestigingsdiameter	130 mm
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 IP67 conform aan IEC 60529
Us nominale voedingsspanning	230 V AC
Lichtbron	LED met hoge helderheid, rood

Complementair

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): deel van het lichaam PC: bol
CAD totale breedte	130 mm
CAD totale diepte	130 mm
Net weight	0,99 kg
Markering	CE
Montage product	Met 3 M6 schroeven
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV
Stroomverbruik	22 mA
Flitsfrequentie	2,7 Hz
Capaciteit klemaansluiting	1,25 mm ²
Kaliber AWG	AWG 18
Kabellengte	400 mm

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-30...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,500 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	1,336 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm

Package 2 Weight	9,350 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	45,572 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Drehspiegelleuchte

Abmessungen



Drehspiegelleuchte

Schalttafelausschnitt

