

Product data sheet

Characteristics

15209

Ampermetru Digital Modular Amp - 230 V - 5 - 5000 A



Principal

Gama	Acti 9
Nume scurt al dispozitivului	iAMP
Tip produs sau componenta	Ammeter
Compatibilitate gama	Prisma (Prisma P) usa Prisma (Prisma G) usa
Tip retea	C.a. 50/60 Hz
Suport de montare	Sina DIN

Suplimentar

Tip de masurare	Curent
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 c.a. la 50/60 Hz
Putere consumata	0,3 VA
Puterea consumata in VA	0,3 VA
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
Latime	36 mm
Inaltime	87 mm
Adancime	65 mm
Conexiuni - borne	Terminal tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm ²

Mediu

Standarde	EN 50081-1 IEC 61010-1 EN 50082-1
Temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	180,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,836 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------