



Principales

Gamme de produit	STD300
Type de produit ou équipement	Capteur
Type de mesure	Température
Application	Conduit
Type de sortie analogique	4...20 mA
Degré de protection (IP)	IP65
Emplacement	Local technique
Support de montage	Gaine
Profondeur	45 mm
Hauteur	66 mm
Poids du produit	0,125 kg
Largeur	85 mm
Type de sortie	Sortie analogique
Normes	EN 50082-1 EN 50081-1
Couleur	Noir et vert
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...70 °C: amplificateur
Type de capteur	Transmetteur de température température
Région cible	Asie Pacifique Europe

Complémentaires

Matière	Aluminium: bride de montage Polyamide: coffret de branchement Acier inoxydable: tube d'immersion
Constante de temps	52000 Ms 3 l/min 72000 ms 1,5 l/min
[Us] tension d'alimentation	15...36 V CC
Mode de raccordement	Fil (AWG 24 à AWG 18)
Longueur	300 mm pour côté sonde
Diamètre	6 mm sonde:
Précision de mesure	0...25 °C +/- 0,3 °C

Environnement

Certifications du produit	CE
Plage de mesure	- 50...50 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit