

Product data sheet

Characteristics

LA1KN20

Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 2 No - Borne
Tip Clema Cu Surub



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys K
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RETURN]TeSys K CA4K
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	2 NO
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 60947-5-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A (at 50 °C)
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Certificari produs	Schema CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RET

Suplimentar

Irms capacitatea nominala la inchidere	110 A at <= 690 V c.a. conforming to SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG at <= 690 V conforming to SR EN 60947
Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Distanta fara suprapunere	0,5 mm
Rezistenta de izolatie	> 10 MΩ
Conexiuni - borne	Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...1,5 mm ² flexibil cu Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm ² flexibil fara Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm ² rigid Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm ² flexibil cu Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm ² flexibil fara Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm ² rigid
Cuplu de strangere	1,3 N.M - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 1,3 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime	30 mm
Latime	38 mm
Adancime	35 mm
Greutate neta	0,045 kg

Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambietala pentru depozitare	-50...80 °C
Temperatura ambiental de functionare	-25...50 °C
Altitudinea de functionare	2000 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,8 cm
Latime prima forma de impachetare	3,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	4 cm
Greutate prima forma de impachetare	31,15 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	3 cm
Latime a doua forma de impachetare	19 cm
Lungime a doua forma de impachetare	30 cm
Greutate a doua forma de impachetare	320 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,764 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------