


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV162BL

Bloc Terminal de Trecere Linergy2 16Mm²
Conex. Cu Arc Albastru



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne	Traversare
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	16 mm ²
Lungime	55,5 mm
Culoare	Albastru
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentar

Latime	12,2 mm
Inaltime	55 mm
Conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte (M5) 1 x borna cu surub aval (M5)
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Numarul de intrari de masurare	2
Sectiune cablu	0,2...10 Mm ² , flexibil cablu cu pini 0,2...16 Mm ² , solid cablu cu pini 1,5...25 Mm ² , solid cablu fara terminale de cablu 1,5...25 mm ² , flexibil cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strangere	2,5...3 N.m
Lungime de dezizolare conductor	14 mm
Tip instrument	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] curent nominal	76 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 85 A cURus 85 A CSA 73 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă Copper alloy: conector și șurub Copper alloy: legatura de conectare comuna Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.M conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30

Rezistentă suprafeței	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistentă la fluaj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Întărire flacăra	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate netă	30 g
Compatibilitate gamă	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

Certificări produs	ATEX[RETURN]DNV[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]GL Ex
Rigiditate dielectrică	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatură ambientală de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	9,500 cm
Latime prima formă de împachetare	11,500 cm
Lungime prima formă de împachetare	36,000 cm
Greutate prima formă de împachetare	29,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	50
Înălțime a doua formă de împachetare	9,500 cm
Latime a doua formă de împachetare	11,500 cm
Lungime a doua formă de împachetare	36,000 cm
Greutate a doua formă de împachetare	1,552 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S03
Număr unități în a treia formă de împachetare	300
Înălțime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Latime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a treia formă de împachetare	9,799 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale

WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.
Prezența halogen	Produs cu piese din plastic fără halogen
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni