



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LX9FJ
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur TeSys TeSys F DR5TF redresseur
Accessoires associés	DR5TF LC1F400
Type de circuit de commande	CA à 40...400 Hz basse consommation Cc basse consommation
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 40...400 Hz 48 V CC
Inductance de circuit fermé	0,22 H
Résistance moyenne	4,03 Ohm appel à 20 °C 43 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement	60 ms ouverture 20 ms fermeture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	3600 cyc/h à <70 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	500 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	23 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique	11,4...13,9 W

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	0,97 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie