



### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit               | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement  | Bouton-poussoir                    |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation |
| Application                    | Ventilateur                        |
| Vente par quantité indivisible | 1                                  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Encastré                                                                                                                                                                       |
| Type de technologie                      | Électromécanique                                                                                                                                                               |
| Nombre de touches                        | 1                                                                                                                                                                              |
| Commande                                 | Bouton-poussoir                                                                                                                                                                |
| Équipement inclus                        | Télerupteur                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                         | Par vis<br>Par griffes                                                                                                                                                         |
| Marquage                                 | Ventilateur                                                                                                                                                                    |
| Nuance de la couleur                     | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                               |
| Finition de la surface                   | Mat                                                                                                                                                                            |
| Type d'emballage                         | Capot de protection                                                                                                                                                            |
| Courant assigné d'emploi                 | 10 AX                                                                                                                                                                          |
| Tension assignée de service (Us)         | 250 V                                                                                                                                                                          |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                                                                                             |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                       |
| Type de charge                           | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W                                                                                                                   |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3                                                                                                                                 |
| Durée de vie en cycles                   | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )                                                                                                                            |
| Durée de vie électrique                  | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )                                                                                                                            |
| Nombre de sorties                        | 2 bornes sans vis                                                                                                                                                              |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                   |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm                                                                                                                                                                          |
| Source lumineuse                         | LED 1,5 mA                                                                                                                                                                     |
| Indication de tension                    | Lumineux                                                                                                                                                                       |
| Matière                                  | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                       |
| Hauteur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                          |
| Largeur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                               | 33,4 mm                                                                                                                                                                        |
| Profondeur d'encastrement                | 18,75 mm                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                         | 0,04 kg                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Facteur de puissance            | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                                                                                                                       |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>2006/95/EEC                                                                                                    |
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2237[RETURN]LCIE: NF 619318A[RETURN]N[RETURN]NF                                                                   |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Durabilité de l'offre

|                                                |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre              | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACH                               |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                                | Oui                                                                                                                                   |
| Directive RoHS UE                              | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques                    | Oui                                                                                                                                   |
| Sans mercure                                   | Oui                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                          | Yes                                                                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine                          |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS            |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental                         |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité                          | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                  |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 58                                                                                                                                    |