



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LX9FF
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F150 LC1F115
Type de circuit de commande	CA à 40...400 Hz basse consommation
[Uc] tension circuit de commande	65 V CA 40...400 Hz
Résistance moyenne	4,93 Ohm appel à 20 °C 152,2 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement	130 ms ouverture 35 ms fermeture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	690...855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	6,6...8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique	5,9...7,2 W

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	0,43 kg