



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Application
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Application	Agro-alimentaire
Segment de marché	Pharmaceutique
Nom du capteur	XS2
Forme du capteur	Cylindrique M18
Dimension	60 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Acier inoxydable
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
[Sn] portée nominale	12 mm
Sortie logique	1 "F"
Type de circuit de sortie	CA/CC
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	10 m
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA 50/60 Hz 24...240 V CC
Pouvoir de commutation en mA	5...200 mA CC 5...300 mA CA
Degré de protection IP	Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529 IP69K se conformer à DIN 40050

Complémentaires

Type de filetage	M18 x 1
Face de détection	Frontal
Matière de la face avant	PPS
Matière du coffret	Acier inoxydable 316 L
Portée	> 8...15 mm
Domaine de fonctionnement	0...9,6 mm
Parcours différentiel	1...15% du sr
Composition du câble	2 x 0,34 mm ²
Isolement	PVC
Etat LED	État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	20...264 V CA/CC
Courant résiduel maximal	0,8 mA état ouvert
Fréquence de commutation	<= 1000 Hz CC <= 25 Hz CA
Chute de tension maximale	<5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi	30 ms
Retard réponse maximal	0,5 ms
Retard récupération maxi	0,5 ms
Marquage	CE

Longueur du filetage	40 mm
Longueur	60 mm
Poids du produit	0,44 kg


Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Dimensions



Distances minimales de montage


Côte à côte



e(1) 72 mm (2.83 in.)

≥


Face à face



e(2) 144 mm (5.67 in.)

≥

Face à un objet métallique




e(3) 36 mm (1.42 in.)

≥

(1) Métal

(2) Objet à détecter

Montage




(1) Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble

Schémas de câblage

2 fils CA ou CC

Sortie NO



BU : Bleu
BN : Marron