



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB7
Produkt eller type komponent	Signallampe
Kortnavn utstyr	XB7
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	10
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Hette eller deksselfarge	Klar
Lyskilde	LED
Pæreholder	Innebygget LED
[Us] matespenning	230...240 V AC 50/60 Hz
Enhetens utseende	Monolithic product

Komplementær

Høyde	29 mm
Bredde	29 mm
Dybde	54 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Vekt	0,02 kg
Utstyrsmonasje	Festehull - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 i samsvar med IEC 60947-5-1
Senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) metall 1...6 mm >= 30 x 40 mm (støttepanel) plast 2...6 mm
Festemetode	Festemutter under hode: 2...2,4 N.m
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Formen på skruehodet	Kryss kompatibel med JIS No 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	195...264 V AC
Strømforbruk	16...20 mA
Levetid	70000 t ved nominell spenning og 25 ° C

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med IEC 60529 (forside)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4 i samsvar med UL 50 E NEMA 12 i samsvar med UL 50 E

Standarder	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Elektromagnetisk kompatibilitet	Disturbing field emission klasse B conforming to IEC 55011

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	14,500 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	14,500 cm
Pakke 2 Vekt	200,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,316 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions



e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Faston Clip Connection



“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring Diagram

