

Karta danych technicznych produktu

Parametry

9001KA1

Harmony 9001K Blok styków z zaciskami ochronnymi, 1N/O+1N/C



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Skrócona nazwa urządzenia	9001K

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,027 kg
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Positive opening
Skuteczne otwarcie	Bez
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm ² zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt i ba śruby	Otworami krzyżowymi
Materiał styków	Styki ze stopu srebra
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA 0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]	12 KA w 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA w 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA w 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA w 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 KA w 600 V DC-13, 7200 VA 0,27 KA w 250 V DC-13, 7200 VA 0,55 kA w 125 V DC-13
Znamionowy prąd wyłączalny	3 KA w 240 V AC-15, 720 VA 6 KA w 120 V AC-15, 720 VA 1,2 KA w 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA w 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA w 600 V DC-13 0,27 KA w 250 V DC-13 0,55 kA w 125 V DC-13
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	0...600 V
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-4 UL 60947-5-1
Certyfikaty produktu	NEMA[RETURN]JUL 508
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	3,000 cm
Długość opakowania 1	4,000 cm
Waga opakowania 1	29,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,040 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych 9001KA1

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Karta danych technicznych 9001KA1

produktu

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views



(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2