


Planilha de Produto

Características

03113

MOUNTING PLATE INF32 HZ/INF32-40

VERTIC ROT.HANDLE



Principal

Alcance	Prisma
Gama de produtos	Prisma G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	Prisma Prisma G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - vertical instalação Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - horizontal instalação Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - vertical instalação
Identificação de polos	4 x 3P fixo INF32 vertical instalação 1 x 3P fixo INF32 horizontal instalação 1 x 4P fixo INF32 horizontal instalação 3 x 4P fixo INF32 vertical instalação 4 x 3P fixo INF40 vertical instalação 3 x 4P fixo INF40 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	3 módulo(s)INF32, direct em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)INF32, direct em 600 mm coluna montada na parede 3 módulo(s)INF40, direct em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)INF40, direct em 600 mm coluna montada na parede
Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASEFA

Complementar

Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Smooth
Cor	Branco(RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	150 mm

Peso líquido	0,9 kg
Functional unit	600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido horizontal 3P 1 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido horizontal 3P 1 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido horizontal 4P 1 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido horizontal 4P 1 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manipulador rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF40 fixo manipulador rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF40 fixo manipulador rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF40 fixo manipulador rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm 600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF40 fixo manipulador rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,800 cm
Package 1 Width	14,600 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	900,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	20,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	18,760 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	75,040 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------