

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LA1LC025

Blok styków pomocniczych 2 NO + 2 NZ
zaciski klamrowe ze śrubą



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA1LC
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys Integral wyłącznik stycznika
Miejsce montażu	Prawostronny
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Układ biegunów styków	2 NO + 1 NZ dla stan stycznika 1 NO dla wyzwolony
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5 mm ² Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5 mm ²
Masa produktu	0,17 kg

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe
------------------------------	------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	18,0 cm
Waga opakowania 1	164,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,328 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------