

Karta danych technicznych produktu Parametry

LV432756 Compact NSX , rozłącznik 400A 3P



Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Nazwa produktu	Compact NSX
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	Compact NSX400NA
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-22A: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220...690 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	400 A w 60 °C
Znamionowy prąd załączalny zwarcia [Icm]	330 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 7,1 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
Symbol zdolności wyłączenia	NA
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN 60947-3 Tak zgodnie z IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku	Tak
Widoczna przerwa	NIE
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60664-1

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Płyta
Przylączy górne	Przednie
Przylączy dolne	Przednie
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	1,93 kA w czasie 20 s zgodnie z IEC 60947-3 5 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3 5 kA w czasie 3 s zgodnie z IEC 60947-3
Twałość mechaniczna	15000 cykl zgodnie z IEC 60947-3

Trwałość elektryczna	AC-22A: 10000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-3 AC-22A: 2500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-3 AC-22A: 5000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-3 AC-22A: 5000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-3 AC-23A: 2500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-3 AC-23A: 5000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-3 AC-23A: 5000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-3
Rozstaw połączeń	45 mm
Wysokość	255 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	110 mm
Masa produktu	5,2 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	IEC
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 conforming to IEC 62262
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-55...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	5,36 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	16,774 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy