

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# A9A15323

## Schneider Electric Brzęczyk modułowy iRO-12 8-12 VAC



### Parametry podstawowe

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Range of product            | Acti9      |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iRO |
| Typ produktu lub komponentu | Brzęczyk   |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iRO        |

### Parametry uzupełniające

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 8...12 V AC w 50/60 Hz                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy                         | 3,6 VA                                                                                                                                                                   |
| Sposób montażu                     | Zatraskowy                                                                                                                                                               |
| Podstawa montażowa                 | Szyna DIN                                                                                                                                                                |
| Szerokość w modułach 9 mm          | 2                                                                                                                                                                        |
| Wysokość                           | 81 mm                                                                                                                                                                    |
| Szerokość                          | 18 mm                                                                                                                                                                    |
| Głębokość                          | 72 mm                                                                                                                                                                    |
| Masa produktu                      | 64 g                                                                                                                                                                     |
| Kolor                              | Biały                                                                                                                                                                    |
| Zacisk dodatkowego podłączenia     | Zaciski typu tunelowegosztynny 4 mm <sup>2</sup><br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny 4 mm <sup>2</sup><br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 4 mm <sup>2</sup> |
| Gługość odizolowanego odcinka      | 12 mm for spód connection                                                                                                                                                |
| Moment dokręcania                  | 1,3 N.m                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom hałasu                              | 70 dB                                                                           |
| Typ dźwięku                                | Brzęczyk                                                                        |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -10...40 °C                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...60 °C                                                                     |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 1,8 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 6,6 cm |
| Długość opakowania 1           | 8,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 55,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 8,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 10,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 22,7 cm  |
| Waga opakowania 2              | 715,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 144      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 9,104 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#"> Deklaracja REACH</a>                                                        |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                                                                     |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#"> Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                    |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#"> Tak</a>                                                                     |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                      | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|