

產品規格表

產品特性

BMXNRP0201

SM/LC 2CH 100Mb光纖轉換器



主要訊息

產品範圍	Modicon X80
產品或元件類別	光纤转发器
光纤类型	单模

補充訊息

額定電壓	24 V
電流消耗	140 mA 典型 200 mA 最大
可用功能	热插拔
端口量	2 RJ45 有 100BASE-TX 符合 IEEE 802.3u 2 光纤 有 100BASE-FX 符合 IEEE 802.3u
本地信號	電源狀態 1個LED (綠色) 錯誤狀況 (ERR) 1個LED (紅色) 鏈路狀態 2個LED (綠色) 光纤端口状态和活动 2個LED (綠色)
波長	1310 nm
操作距離	0...15000 m
衰减	-15...-8 dB 9/126 μm)
上升/下降时间	2.5 ns
接收机灵敏度	- 31...- 8 dBm
標記	CE
寬度	32 mm
高度	100 mm
深度	86 mm
淨重	203 g

環境

運行環境空氣溫度	0...60 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
相對濕度	0...95 %
指令	2014/35/EU - 低電壓指令 2014/30/EU - 電磁相容性
產品認證	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]商船[RETURN]UL
标准	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
介電強度	1400 V 直流 现场和总线之间 500 V 直流 通道之间

IP防護等級	IP20
工作高度	0...4000 m

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.800 cm
Package 1 Width	11.000 cm
Package 1 Length	13.000 cm
Package 1 Weight	250.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.840 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------