

LA1DZ31

Blok styków bezzwłocznych TeSys D 3NO 1NC zaciski skrzynkowe



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys Deca
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Skrócona nazwa urządzenia	LA1
Zgodność gamy	TeSys D CAD[RETURN]TeSys D LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F[RETURN]TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D
Miejsce montażu	Przednie
Kombinacja styków	3 NO + 1 NZ
Contacts operation	Bezwłoczny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	125 V prąd przemienny (AC) dla protected contact 30 V prąd stały (DC) dla protected contact 690 V prąd przemienny (AC) dla non-protected contact
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	0,1 A for protected contact
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V - dla protected contact zgodnie z IEC 60947-5-1 690 V - dla non-protected contact zgodnie z IEC 60947-5-1 600 V - dla non-protected contact zgodnie z UL 60947-5-1 600 V - dla non-protected contact zgodnie z CSA C22.2 No 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A (at 40 °C) for non-protected contact
Normy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RET

Parametry uzupełniające

Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A dla non-protected contact
Trwałość mechaniczna	5 Mcykli
Minimalny prąd łączeniowy	1 MA for protected contact 5 mA for non-protected contact
Minimalne napięcie wyłączeniowe	5 V for protected contact 17 V for non-protected contact
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Przylązca - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² sztywny Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² sztywny

Moment dokręcania	1,7 N.M - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm 1,7 N.M - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
Wysokość	48 mm
Szerokość	44 mm
Głębokość	39 mm

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Surowe warunki otoczenia
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	4,8 cm
Długość opakowania 1	5,2 cm
Waga opakowania 1	63,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	5,0 cm
Szerokość opakowania 2	8,5 cm
Długość opakowania 2	26,0 cm
Waga opakowania 2	637,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	5,52 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------