

Gegevensblad product

Kenmerken

BMXNOE0100

Modicon M340 - Ethernet module + Flash geheugenkaart - 1 x RJ45 10/100



Hoofd

Range of product	Modicon M340 automatiseringsplatform
Product or component type	Ethernet TCP/IP-netwerkmodule
Concept	Transparent Ready
Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair transparant ready klasse B30
Beschermende behandeling	TC

Complementair

Communicatiedienst	Beheer bandbreedte Data Editor (via PC-terminal) FDR-server Rek-Viewer SNMP netwerkadministrator Globale Data I/O-scanning Modbus TCP-boodschappen Webserver configureerbaar
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
Geheugenbeschrijving	Flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M)
Geheugengebruik	Toepassing opslaan Activering van standaard webserver
Voeding	Interne voeding via rack
Markering	CE
Lokale signalering	Voor Ethernet netwerkactiviteit (ETH ACT): 1 LED (groen) Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen) Voor status Ethernet netw.(ETH STS): 1 LED (groen) Voor gegevenssnelheid (ETH 100): 1 LED (rood) Voor fout geheugenkaart (CARD ERR): 1 LED (rood) Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood)
Control type	Reset-drukknop koude herstart
Stroomverbruik	90 mA bij 24 V DC
Formaat module	Standaard
Net weight	0,2 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,100 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	235,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,868 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------