

Karta danych technicznych produktu

Parametry

15956

contactor CT - 2 poles - 1 NO + 1 NC - 16 A -
230..240 V AC



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia	CT
Zastosowanie urządzenia	Obwód sterowania
Opis biegunów	2P
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A AC-7A
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Napięcie sterujące [Uc]	230/240 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Największa moc	2,1 W w 250 V prąd przemienny (AC)
Typ sygnału sterującego	Bistabilny
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik koloru
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	3,8 VA
Moc rozruchu w VA	9,2 VA
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Szary
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 Cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Przylączy - zaciski	Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6 mm ² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny
Zgodność produktu	Opóźnienie Filtr interfejsu Dodatkowy styk Sterowanie mieszane: impulsowe/zatraskowe
Kod zgodności	CT

Środowisko pracy

Normy	IEC/EN 61095
Certyfikaty produktu	EAC[RETURN]CEBEC[RETURN]CCC[RETURN]VDE[RETURN]IMQ
Poziom hałasu	30 dB
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2

Tropikalizacja	2 zgodnie z EN 60947-4-1 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z IEC 1095
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,8 cm
Szerokość opakowania 1	7 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	0,118 kg