

Gegevensblad product Kenmerken

MTN647091

KNX Besturingseenheid 0-10 V - 1-voudig - Handmatige bediening - Lichtgrijs



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Besturingsunit 0-10 V
Werkingsmodus	KNX-bussysteem Manueel
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	2,5
Mounting support	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	100...240 V AC 50...60 Hz
Ingangsstroom	0,12...100 mA
Analoog outputtype	Spanning
Analoog uitgangsbereik	1...10 V
Aantal uitgangen	1
[In] rated current	16 A
Type last	Gloeilampen: <= 1600 W, 100 V AC Gloeilampen: <= 3600 W, 230 V AC Gloeilampen: <= 3840 W, 240 V AC Halogeenlampen: <= 1086 W, 100 V AC Halogeenlampen: <= 2500 W, 230 V AC Halogeenlampen: <= 2608 W, 240 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1086 VA, 100 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2500 VA, 230 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2608 VA, 240 V AC Capacitief: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	12,700 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	252,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	19,700 cm
Package 2 Width	30,600 cm

Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	2,664 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------