

Gegevensblad product Kenmerken

MTN648493

KNX Schakelactor - 12 x 230V/16A - Handmatige bediening - Lichtgrijs



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Schakelaaraandrijving
Werkingsmodus	Manueel
Type bus	KNX
Aanvullende informatie modulair apparaat	Aansluitbaar met verschillende fasen
Aantal contacten	12

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	12
Mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	230 V
Network frequency	50...60 Hz
[In] rated current	16 A
Type last	Gloeilampen: <= 3600 W, 230 V AC Halogeenlampen: <= 2500 W, 230 V AC Capacitief: , 16 A, 200 µF, 230 V AC Fluorescentielampen: <= 2500 VA, 230 V AC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	888,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,920 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------