


Gegevensblad product Kenmerken

MTN648495

KNX Schakelactor - 12 x 230V/16A - Handmatige bediening/stroomdetectie



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Schakelaaraandrijving
Werksmodus	Manueel
Type bus	KNX
Aanvullende informatie modulair apparaat	Aansluitbaar met verschillende fasen
Aantal contacten	12

Complementair

Beschikbarefunctie	Stroomdetectie
Totaal aantal modules (18 mm)	12
Mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	100...240 V
Network frequency	50...60 Hz
[In] rated current	0,1...16 A
Type last	Gloeilampen: ≤ 3600 W, 230 V AC Halogeenlampen: ≤ 2500 W, 230 V AC Gloeilampen: ≤ 1600 W, 100 V AC Gloeilampen: ≤ 3840 W, 240 V AC Halogeenlampen: ≤ 1086 W, 100 V AC Halogeenlampen: ≤ 2608 W, 240 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: ≤ 1086 VA, 100 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: ≤ 2500 VA, 230 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: ≤ 2608 VA, 240 V AC Capacitief: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor: ≤ 434 W, 100 V AC Motor: ≤ 1000 W, 230 V AC Motor: ≤ 1043 W, 240 V AC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	13,400 cm
Package 1 Length	27,900 cm
Package 1 Weight	990,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	20,100 cm
Package 2 Width	30,400 cm

Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	6,308 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------