

Karta danych technicznych produktu Parametry

LX1D2P5

TeSys D - contactor coil - LX1D2 - 230 V AC
50 Hz for 9 to 18 A contactor



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX1D2
Rodzaj napięcia sterującego	AC w 50 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Średnie rezystancja	649,7 om w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	25 H
Zgodność produktu	LC1D09...D18

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	60 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

Środowisko pracy

Masa produktu	0,7 kg
---------------	--------