


Product data sheet

Characteristics

A9V54463

Vigi iC60, Bloc Suplimentar Protectie
Diferentiala, 4P, 63A, 300mA, Tip A



Principal

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului	Vigi iC60
Descriere poli	4P
[In] calibru	63 A
Sensibilitate legatura de punere la pamant	300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Tipuri de protectii impotriva curentului rezidual	Tip A
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare	230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-1 230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Standarde	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Numar de pasi de 9mm pe rand	7

Suplimentar

Locatia dispozitivului in sistem	lesire
Relev de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolare	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate gama	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 Reflex iC60)
Compatibilitate produs	Bornă simplă
Semnalizare locala	Indicator declanșare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Conexiunea electrica la intreruptorul automat	Cu șuruburi
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea inferioara da
Inaltime	91 mm
Adancime	135 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate neta	0,245 kg

Conexiuni - borne	Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...35 mm ² rigid fara terminale de cablu Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil fara terminale de cablu Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil cu pini
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm for partea inferioara connection
Cuplu de strangere	3,5 N.m partea inferioara

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate electromagnetica	8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu SR EN 61009-1
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,7 cm
Latime prima forma de impachetare	12,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	251,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,267 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------