

額定衝擊耐受電壓[Uimp]	4 KV 隔離功能 6 kV 符合 IEC 947-1
接點操作	慢斷
正邏輯開啟	帶
電氣連接	外加螺釘夾緊端子 靈活, 夾緊力: 2 x 1.5 mm ² 外加螺釘夾緊端子 固態, 夾緊力: 1 x 2.5 mm ²
機械耐久性	1000000 周
淨重	0.13 kg

環境

標準	IEC 60947-3 電源電路 IEC 60947-5-1 控制電路 CENELEC EN 50013
產品認證	CSA 240 V 1 hp 1相[RETURN]CSA 240 V 3 hp 3相 2 -極數[RETURN]JUL 240 V 1 hp 3相[RETURN]JUL 240 V 0.33 hp 1相 2 -極數
防護處理	TC
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗衝擊	30 gn 符合 IEC 68-2-27
抗振	5 gn 10...150 Hz) 符合 IEC 68-2-6

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.5 cm
Package 1 Width	7.8 cm
Package 1 Length	6.5 cm
Package 1 Weight	137.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.367 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------