

產品規格表

產品特性

XVUZ02

Harmony XVU, 固定板, 帶100 mm鋁桿, 用於模組化塔燈, 黑色, Ø60



主要訊息

產品範圍	Harmony XVU
產品或元件類別	模組化塔燈
附件/獨立部件類別	固定面板
附件/獨立部件類別	安裝和固定附件
元件名稱	XVU
安裝直徑	60 mm

補充訊息

極高	100 mm
安裝支架	帶極板
產品相容性	頂 交流 身體 頂 DC 身體 頂 旋轉安裝支架
材料	PBT (聚对苯二甲酸丁二酯) V-0 符合 UL 94 ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 聚碳酸酯 鋁
外殼顏色	黑色
連接 - 端子	推入
[Us] 額定供應電壓	24 V 交流/直流 110...240 V 交流
長度	117 mm
淨重	0.132 kg

環境

儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...50 °C
IP防護等級	IP65
產品認證	CSA[RETURN]UL[RETURN]CE

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.1 cm
Package 1 Width	26.8 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	285.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30.0 cm

Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.481 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	70.0 cm
Package 3 Weight	35.36 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊