

Gegevensblad product

Kenmerken

XVR3B03

Zwaailamp - LED - 12-24V DC - Groen



Hoofd

Range of product	Harmony XVR
Product or component type	Baken
Device short name	XVR3
Type element signaalkolom	Ledeenschap
Bevestigingsdiameter	100 mm
Lichtbron	LED, groen
Device application	Heftruck Bulldozer Geautomatiseerde gestuurde voertuig

Complementair

Type signalering	Flitsend Roterend Flitsend
Montage stijl	Kant-en-klaar
Materiaal	PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	10...30 V DC
Inschakelstroom	3 A
Stroomverbruik in W	2,8 W
Markering	CE
Installatierichting	Recht op binnen Zijdelings binnen Omgezet binnen Recht op buiten
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Stroomverbruik	3000 mA
Lengte	100 mm
Width	100 mm
Height	139 mm
Net weight	0,484 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
Trillingsweerstand	4.6 gn (zijdelings) 4.6 gn (Omgezet) 7.1 gn (recht op)
IP beschermingsgraad	IP65 (recht op) IP23 (zijdelings) IP23 (Omgezet)


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	14,3 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	3,68 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	29,44 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen




Schalttafelausschnitt


Gerade Verdrahtung



Seitliche Verdrahtung



Verdrahtungsplan



- (1) Schwarz
- (2) Weiß
- (3) Sicherung (Nennstrom > 2 A)