

Gegevensblad product Kenmerken

MTN6212-0325

KNX Impulsdrukker 2-voudig plus/ temperatuurregelaar - Actiefwit - Systeem M



Hoofd

Range	Merten
Beschermde naam	M-Plan M-Smart M-Star M-Arc M-Plan glass System M M-Elegance
Product or component type	Thermostaat
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Device application	Kamer
Kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)

Complementair

Technologietype	Elektronisch
Type bus	KNX
Beschikbarefunctie	Met timerklok Met temperatuurcontroller
Type instelling	Handmatig aanpassing instelpunt
Mechanische duurzaamheid	Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
Oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
Kleurtint	Actiefwit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	86,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	20,800 cm
Package 2 Width	30,600 cm
Package 2 Length	41,000 cm
Package 2 Weight	4,722 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------