

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN632760

KNX inbouw bewegingsmelder - ARGUS 180 - 2,2m - Aluminium - Systeem M



Hoofd

Range	Merten
Beschermde naam	M-Arc System M M-Elegance M-Smart M-Plan M-Star M-Plan glass
Product or component type	Bewegingsdetector
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Type bus	KNX
Aantal kanalen	5
Kleurtint	Aluminium

Complementair

Type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
Montage apparaat	Verzonken
Montagehoogte	2,2 m
Belastingscyclus	15.300 minuten
Tijdvertraging	1 seconde inschakelen
Detectiezone beweging	16 m
Detectiehoek	180° horizontaal
Detectiezone	Zijwaarts: 8 m
Type bescherming	Kruipzonebescherming
Materiaal	Kunststof mat
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,9 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,17 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------