

Product data sheet

Characteristics

LA1DY20

Auxiliary contact block, TeSys Deca,
2NO(sealed), front mounting



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys D CAD[RETURN]TeSys D LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F[RETURN]TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	2 earth screen continuity poles 2 NO (sealed)
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	125 V c.a. pentru protected contact 30 V c.c. pentru protected contact
[Ie] curent nominal de utilizare	0,1 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]KEMA[RETURN]TUV[RETURN]VDE[RETURN]BSI[RETURN]IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]KEMA[RETURN]TUV[RETURN]VDE[RETURN]BSI[RETURN]IEC

Suplimentar

Durabilitate mecanica	5 Mcycles
Curentul minim de comutare	1 mA
Tensiunea minima de comutare	5 V
Rezistenta de izolatie	> 10 MΩ
Conexiuni - borne	Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid
Cuplu de strangere	1,7 N.M - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm 1,7 N.M - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime	48 mm
Latime	44 mm
Adancime	39 mm
Greutate neta	0,04 kg
Cantitate pe set	Set de 2

Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu dificil
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
Temperatura ambiental de functionare	-25...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	63,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	633,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,383 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------