

Product data sheet

Characteristics

LA6DK20U

Bloc auxiliar TeSys D - 256...277 V c.c./c.a.
50...60 Hz



Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bloc de zavoare mecanice
Compatibilitate produs	LC1D80...D150 3 faze c.a. LC1D80 3 faze c.c. LC1D150 3 faze c.c. LC1D80 3 phases + neutral c.a. LC1D115 3 phases + neutral c.a. LP1D80 3 phases + neutral c.c. LC1D115 3 phases + neutral c.c.
[Uc] control circuit voltage	256/277 V c.a. 50/60 Hz 256/277 V c.c.

Suplimentar

Locul de montare	Partea frontala
Control declansare	Manual Electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Puterea ceruta in VA	25 pentru c.a. circuit
Puterea ceruta in W	30 W pentru c.c. circuit
Durabilitate mecanica	500000 cic
Viteza maxima de functionare	1200 cic/h
Factor de sarcina	10 %
Greutate neta	0,09 kg

Mediu

Certificari produs	CSA[RETURN]UL
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,3 cm
Latime prima forma de impachetare	5 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	95 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------