

Product data sheet

Characteristics

21130

voltage release - MN - 380..415 V AC 50 Hz



Principal

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului	MN
[In] curent nominal	AC-15 2,2 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda	380...415 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Standard
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentar

Compatibilitate gama	Acti 9 (P25M)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Semnalizare locala	Indicator de actiune
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Inaltime	92 mm
Latime	18 mm
Adancime	82 mm
Greutate neta	0,114 kg
Conexiuni - borne	Borna cu clema - 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm ² - flexibil cu pin Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75...1,5 mm ² - flexibil cu pin
Cuplu de strangere	1,4 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	CEBEC[RETURN]DEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,7 cm
Latime prima forma de impachetare	8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm

Greutate prima forma de impachetare	114,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,907 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.