

LADN206

Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, front mounting, lugs-ring terminals



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume produs	TeSys D TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului	LADN
Compatibilitate gama	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	2 NO
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A la <60 °C
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Suplimentar

Irms capacitatea nominala la inchidere	140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1 250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curent instantaneu de scurtcircuit	100 A la <60 °C 1 s 120 A la <60 °C 500 ms 140 A la <60 °C 100 ms
Tip de protectie	GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica	30 Mcycles
Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Timpul de nesuprapunere	1,5 Ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC și NO
Rezistenta de izolatie	> 10 MΩ
Conexiuni - borne	Terminale cu papuci (diametru extern: 8 mm)
Cuplu de strangere	1,7 N.M - cu șurubelnița plat Ø 6 mm 1,7 N.M - cu șurubelnița Philips Nr. 2 1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2

Culoare	Gri închis
Înălțime	48 mm
Latime	26 mm
Adâncime	42 mm




Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare	-60...80 °C
Temperatura ambientală de funcționare	-5...60 °C
Altitudinea de funcționare	3000 m

Unități de ambalare

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	31,0 g
Înălțimea formei de împachetare 1	5 cm
Latimea formei de împachetare 1	3 cm
Lungimea formei de împachetare 1	4,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Număr de unități în forma de împachetare 2	10
Greutatea formei de împachetare 2	319,0 g
Înălțimea formei de împachetare 2	2,8 cm
Latimea formei de împachetare 2	8,5 cm
Lungimea formei de împachetare 2	25,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 3	S02
Număr de unități în forma de împachetare 3	160
Greutatea formei de împachetare 3	5,486 kg
Înălțimea formei de împachetare 3	15 cm
Latimea formei de împachetare 3	30 cm
Lungimea formei de împachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------