

Product data sheet

Characteristics

AK5JB146

Bare Colectoare 160A - Lungime 698 Mm - Pentru Ak5



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	HK
Tip produs sau componenta	Bara colectoare
Aplicatie a dispozitivului	Distributie
Tap-offs (18 mm)	30
Bar length	668 mm
Latime carcasa/dulap	800 mm
Tip retea electrica	C.a.
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A la 35 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	400 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu IEC 60439-1 480 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu CSA 480 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu UL 600 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu CSA 600 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu UL 690 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu IEC 60439-1
Numar de conductoare	4

Suplimentar

Latimea barei	45 mm
Latime	81 mm
Adancime	82 mm
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	600 V conformitate cu CSA 600 V conformitate cu UL 690 V conformitate cu IEC 60439-1
Varf de curent	25 kA
I ² t la activare	10000000 A ² .s
Tip de protectie	Fuzibili aM In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A GF fuses In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A NS160H circuit breaker In = 160 A, I _{sc} = 36 kA, I _e = 160 A NS160H circuit breaker In = 160 A, I _{sc} = 70 kA, I _e = 160 A
Conexiuni - borne	Conector 2,5...70 mm ² flexibil cu Conector 2,5...70 mm ² rigid
Cuplu de strangere	10 N.m
Pozitia de montaj	Vertical montaj using side stop AK5BT01 on mounting plates AK5PA Orizantal montaj
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94
Greutate neta	1,3 kg

Mediu

Standarde	IEC 60439
Certificari produs	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV[RETURN]UL[RETURN]CSA
Grad de protectie IP	IPxx B conformitate cu SR EN 60529
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,800 cm
Latime prima forma de impachetare	11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	74,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,610 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	46,240 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------