

## Product data sheet

### Characteristics

# LADR26

Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, off delay 1-30s, front, lugs-ring terminals



### Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume produs	TeSys D TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliare temporizat
Compatibilitate gama	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Time delay
Tip temporizator	Întârziere la revenire
Intervalul de intarziere	1...30 s
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	La 120 V AC-15
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A la <60 °C
Standarde	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1
Certificari produs	CB UL CSA CCC EAC UKCA

### Suplimentar

Irms capacitatea nominala la inchidere	140 A c.a. 250 A c.c.
Curent instantaneu de scurtcircuit	100 A la <60 °C 1 s 120 A la <60 °C 500 ms 140 A la <60 °C 100 ms
Tip de protectie	GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica	5 Mcycles
Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Timpul de nesuprapunere	1,5 Ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC și NO

Rezistenta de izolare	> 10 MΩ
Conexiuni - borne	Terminale cu papuci (diametru extern: 8 mm)
Cuplu de strangere	1,7 N.M - cu șurubelnița plat Ø 6 mm 1,7 N.M - cu șurubelnița Philips Nr. 2 1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2
Culoare	Gri închis
Înălțime	48 mm
Latime	44 mm
Adâncime	61 mm






## Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Grad de protecție IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare	-60...80 °C
Temperatura ambientală de funcționare	-40...70 °C
Altitudinea de funcționare	3000 m

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	75,0 g
Înălțimea formei de împachetare 1	5 cm
Latimea formei de împachetare 1	5 cm
Lungimea formei de împachetare 1	6,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de împachetare 2	10
Greutatea formei de împachetare 2	760,0 g
Înălțimea formei de împachetare 2	5,2 cm
Latimea formei de împachetare 2	13 cm
Lungimea formei de împachetare 2	24 cm
Tip unitate a formei de împachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de împachetare 3	140
Greutatea formei de împachetare 3	11,155 kg
Înălțimea formei de împachetare 3	30 cm
Latimea formei de împachetare 3	30 cm
Lungimea formei de împachetare 3	40 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 <a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 <a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	 <a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	 <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.
Fara PVC	Da

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------