

Product data sheet

Characteristics

LC1D253FE7

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, $\leq 440\text{V}$, 25A, 115V AC 50/60Hz coil, spring terminals



Principal

Gama de produse	TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	LC1D
Aplicatie contactor	Sarcina rezistiva Comanda motor
Categorie de utilizare	AC-3 AC-1 AC-4 AC-3e
Descriere poli	3P
[Ue] tensiune nominala de functionare	Circuit de alimentare $\leq 690\text{ V c.a. } 25\ldots 400\text{ Hz}$ Circuit de alimentare $\leq 300\text{ V c.c.}$
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A (at $<60\text{ }^{\circ}\text{C}$) at $\leq 440\text{ V c.a. AC-3}$ for circuit de alimentare 40 A (at $<60\text{ }^{\circ}\text{C}$) at $\leq 440\text{ V c.a. AC-1}$ for circuit de alimentare 25 A (at $<60\text{ }^{\circ}\text{C}$) at $\leq 440\text{ V c.a. AC-3e}$ for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage	115 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentar

Putere motor kW	5,5 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 11 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 11 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4) 5,5 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
Putere motor hp	3 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors 2 CP at 115 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors 7,5 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors 15 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors 20 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors 7,5 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
Cod compatibilitate	LC1D
Compozitie contact pol	3 NO
Capac de protectie	Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber	25 A (at $60\text{ }^{\circ}\text{C}$) for circuit de alimentare 10 A (at $60\text{ }^{\circ}\text{C}$) for circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere	140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1 250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1 450 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala	450 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947

[I _{cn}] curent nominal de scurtcircuit admisibil	240 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare 380 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare 50 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare 120 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare 100 A - 1 s for circuit de semnalizare 120 A - 500 ms for circuit de semnalizare 140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1 63 A gG at ≤ 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare 40 A gG at ≤ 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
Impedanta medie	2 mOhm - I _{th} 25 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol	3,2 W AC-1 1,25 W AC-3 1,25 W AC-3e
[U _i] tensiune nominala de izolatie	Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 Circuit de alimentare 600 V CSA certificat Circuit de alimentare 600 V UL certificat Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1 Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
[U _{imp}] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii	B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica	15 Mcycles
Durabilitate electrica	1,65 Mcycles 25 A AC-3 la U _e ≤ 440 V 1,4 Mcycles 40 A AC-1 la U _e ≤ 440 V 1,65 Mcycles 25 A AC-3e la U _e ≤ 440 V
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda	0,3...0,6 U _c -40...70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz 0,8...1,1 U _c -40...60 °C operațional c.a. 50 Hz 0,85...1,1 U _c -40...60 °C operațional c.a. 60 Hz 1...1,1 U _c 60...70 °C operațional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura	2...3 W at 50/60 Hz
Timp de functionare	12...22 ms închidere 4...19 ms deschidere
Viteza maxima de functionare	3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne	Circuit de comanda: borne cu arc 1 2,5 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu arc 2 2,5 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu arc 1 4 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu arc 2 4 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Compozitie contact auxiliar	1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare	Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1 Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit	25...400 Hz
Tensiunea minima de comutare	17 V for circuit de semnalizare
Curentul minim de comutare	5 mA for circuit de semnalizare
Rezistenta de izolatie	> 10 MΩ for circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere	1,5 Ms la întreruperea alimentării între contactele NO și NC 1,5 ms la energizare între contactele NO și NC
Suport de montare	Placa Sina

Mediu

Standarde	CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 SR EN 60947-5-1 UL 60947-1
Certificari produs	GL[RETURN]CSA[RETURN]RINA[RETURN]CCC[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]BV[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]GOST[RETURN]UKCA
Grad de protectie IP	IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Încercare climatică	Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului	-40...60 °C 60...70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare	0...3000 m
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara	V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica	Vibrații contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrații contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz) Șocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms) Șocuri contactor deschis (8 Gn for 11 ms)
Inaltime	99 mm
Latime	45 mm
Adancime	92 mm
Greutate neta	0,37 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,300 cm
Latime prima forma de impachetare	11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	429,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,803 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------