

Product data sheet

Characteristics

LC1D65ABDTQ

contactor TeSys Deca - 3 poles - AC-3 440V
65 A - coil 24 V DC



Principal

Gama	TeSys
Gama de produse	TeSys D
Tip produs sau componenta	Contactator
Nume scurt al dispozitivului	LC1D
Aplicatie contactor	Comanda motor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare	AC-2 AC-4 AC-1 AC-2
Descriere poli	3P
[Ue] tensiune nominala de functionare	Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare 65 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
[Uc] tensiune circuit de comanda	48 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentar

Putere motor kW	37 KW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3) 37 KW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3) 37 KW at 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3) 18,5 KW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3) 11 KW at 400 V c.a. 50 Hz (AC-4) 30 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
Putere motor hp	20 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors 20 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors 40 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors 50 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors 5 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors 10 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
Cod compatibilitate	LC1D
Compozitie contact pol	3 NO
Capac de protectie	Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A (at 60 °C) for circuit de comanda 80 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere	1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947 140 A c.a. for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala	1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat	125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare 10 A gG for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1 125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol	9,6 W AC-1 6,3 W AC-3

[Ui] tensiune nominala de izolatie	Circuit de alimentare 600 V CSA certificat Circuit de alimentare 600 V UL certificat Circuit de comanda 690 V conformitate cu IEC 60947-1 Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-1 Circuit de comanda 600 V CSA certificat Circuit de comanda 600 V UL certificat
Categorie de supratensiune	III
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii	B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica	6000000 cic
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine	Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda	1...1.25 Uc 60...70 °C operațional c.c. 0.3...0.6 Uc -40...70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40...60 °C operațional c.a. 50 Hz
Consum de energie conectare in VA	140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA	13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Putere nominala de functionare in W	96 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 1000000 cic - pentru circuit de comanda
Disipare de caldura	4...5 W at 50/60 Hz for circuit de comanda
Timp de functionare	4...19 ms deschidere 12...26 ms închidere
Viteza maxima de functionare	3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne	Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm ² - cable stiffness: rigid Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm ² - cable stiffness: rigid Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm ² - cable stiffness: rigid Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm ² - cable stiffness: rigid
Cuplu de strangere	Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu șurub BTR - cablu 1... 25 mm ² - cu șurubelnița hex (Allen key) 4 mm Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu șurub BTR - cablu 35 mm ² - cu șurubelnița hex (Allen key) 4 mm Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu șurubelnița pozidriv No 2 Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu șurubelnița plat Ø 6 mm Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu șurubelnița Philips Nr. 2
Compozitie contact auxiliar	1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare	Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1 Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Tensiunea minima de comutare	17 V for circuit de comanda
Curentul minim de comutare	5 mA for circuit de comanda
Rezistenta de izolatie	> 10 MΩ for circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere	1,5 Ms la întreruperea alimentării între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare între contactele NC și NO
Suport de montare	Sina Placa

Mediu

Standarde	EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 SR EN 60947-4-1 CSA C22.2 No 15 UL 60947-1
Certificari produs	UL[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]RINA[RETURN]GOST[RETURN] (In asteptare)
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529 IP2x conformitate cu VDE 0106
Încercare climatică	Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului în jurul aparatului	-60...80 °C storage -40...60 °C operation 60...70 °C cu declarare
Altitudinea de functionare	0...3000 m
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara	V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica	Vibrații contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrații contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz) Șocuri contactor deschis (10 Gn) Șocuri contactor închis (15 gn)
Înălțime	122 mm
Latime	55 mm
Adâncime	120 mm
Greutate neta	1,4 kg
Cantitate pe set	Set de 10

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC	Da