

Product data sheet

Characteristics

NSYCVF38M230PF

Vent. Fortata Climasys Ip54, 38M3/Ora, 230V,
Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2



Principal

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CV
Tip produs sau componenta	Ventilator
Tip de filtru	Standard
Flux de aer	Debit de aer cu filtru standard: 38 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala	150...250 V
Tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz

Suplimentar

Putere absorbita	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] curent nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Nivel de zgomot < la	40...41 dB
Tip rulment	Minge
Inaltime	Extern:137 mm
Latime	Extern 117 mm
Adancime	Extern:49 mm
Dimensiuni decupaj	92 x 92 mm
Greutate neta	0,22 kg
Material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura ambientala de functionare	-10...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Presiune maxima	29 Pa flux de aer 0 m³/h
Conexiuni - borne	Cablu
Grad de protectie IP	IP54
Compozitie dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare
Conditii de utilizare	Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	12,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	280,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	34
Inaltime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	28,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,94 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	544
Inaltime a treia forma de impachetare	95,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	190,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------