


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV1502BB

Bloc Terminal De Trecere Linergy - 150Mm²
309A Cu Un Singur Nivel 1X1 Lug To Lug



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne	Traversare
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	150 mm ²
Lungime	119 mm
Culoare	Gri
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

Latime	46 mm
Inaltime	100 mm
Conexiuni - borne	1 x papuc amonte (M12) 1 x papuc aval (M12)
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Numarul de intrari de masurare	0
Sectiune cablu	35...150 Mm ² , solid 50...150 mm ² , flexibil fara
Cuplu de strangere	25...30 N.m
Lungime de dezizolare conductor	29 mm
Tip instrument	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] curent nominal	309 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 285 A cURus 275 A CSA
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă Copper alloy: conector și șurub Copper alloy: legatura de conectare comuna Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.M conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30

Rezistentă la fluaj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

Certificari produs	cURus[RETURN]GL[RETURN]EAC[RETURN]CSA
Rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------