

Fiche produit

Caractéristiques

50615

Vigilohm, Mesure locale des défauts XL316 alimentation 115-127VCA



Principales

Gamme de produit	Vigilohm
Nom de l'appareil	XL316
Type de mesure	Mesure locale
Composition de contacts de signalisation	2 "OF"
Schéma de liaison à la terre	IT
Type d'afficheur	DEL
Echelle	0,1...999 kOhm
Nombre de canaux	16
Fonctionnalité anti-panne	Avec
[Us] tension d'alimentation	115...127 V CA 50/60 Hz tolérance : - 15...10 %
Position de montage	Horizontal montage

Complémentaires

Fonction de signalisation	Alarme Affichage de la valeur d'isolation
Temps d'interrogation	15 s
Test de fonctionnement	Manuel, auto-test
Pouvoir de coupure	10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms 0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms 0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms 2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms 5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7 3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
Puissance consommée en VA maximale	30 VA
Mode d'installation	Suspendu
Support de montage	Armoire Platine Boîtier
Hauteur	129 mm
Largeur	153 mm
Profondeur	213,5 mm
Poids du produit	3,5 kg
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 1,5 mm ²

Environnement

Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 364 ch 4 et 5 NF C 15-100 §413.4 CEI 61557-8 UTE C 63-080 class DLD/M
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	0,1 cm
Longueur de l'emballage 1	0,2 cm
Poids de l'emballage 1	3,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------