

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU3.785.18

Unica, Sonerie, 230 V C.A., 2 M, Clipsare, Alb



### Principal

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Gama                       | Unica                    |
| Aplicatie a dispozitivului | Semnalizare              |
| Tip produs sau componenta  | Sonerie                  |
| Denumire                   | Unica (standard estetic) |
| Prezentare dispozitiv      | Mecanism                 |
| [Ue] tensiune nominala     | 230 V c.a. 50/60 Hz      |
| Numar module               | 2 module                 |
| Mod de fixare              | Clipsare                 |
| Culoare                    | Alb (RAL 9003)           |

### Suplimentar

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Consum de curent                        | 40 mA                                                                                  |
| Tip de setare                           | Volumul se poate regla cu o surubelnita                                                |
| Montare dispozitiv                      | Incastrat                                                                              |
| Timp de functionare                     | 0...60 ms                                                                              |
| Conexiuni - borne                       | Borne cu surub                                                                         |
| Nivel acustic                           | Intre 76 si 80 dB                                                                      |
| Sectiune cablu                          | 0,75...1,5 Mm <sup>2</sup> flexibil cablu<br>0,75...1,5 mm <sup>2</sup> rigid cablu    |
| Material                                | ASA + PC: capac mecanism                                                               |
| Standarde                               | Directiva de joasa tensiune<br>EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica<br>CE |
| Temperatura ambientala de functionare   | 15...30 °C                                                                             |
| Temperatura ambietala pentru depozitare | 0...35 °C                                                                              |
| Adancime de montaj                      | 31 mm                                                                                  |
| Adancime                                | 42 mm                                                                                  |
| Latime                                  | 45 mm                                                                                  |
| Inaltime                                | 45 mm                                                                                  |
| Greutate neta                           | 0,0475 kg                                                                              |

### Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IK    | IK01                                                                                                                 |
| Grad de protectie IP    | IP20                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Decolorant<br>Sapun lichid<br>Rezistent UV<br>Alcool<br>Benzina<br>Ulei<br>Acetona<br>Fluid de curatare a geamurilor |

## Unitati de ambalare

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 5,2 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 17,6 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 5,5 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 40,0 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10      |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 12,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 12,5 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 17,5 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 462,0 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02     |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 40      |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,0 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,0 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,0 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 2,15 kg |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                           |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                           |
| Directiva RoHS UE                      | Conform cu anumite exceptii                                                                                                                                                    |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                             |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                      |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                         |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                           |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|