



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 0.5 a 4 VA Classe 1 a 7 VA
Corrente nominale [In]	200 A

Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra e cavo
Rapporto trasformatore di corrente	200/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	12 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Aggancio Con viti Vite di bloccaggio isolata
Installazione	Guida DIN Barra colletttrice Piastra montaggio
Larghezza	Esterno: 56 mm
Altezza	Esterno: 80 mm
Profondità	Frame : 43 mm Totale : 63 mm
Diametro	27 mm
Peso prodotto	0,318 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Diametro esterno cavi	27 mm
Apertura di barre	32,5 x 10,5 25,5 x 15,5
Sigillatura	Senza

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificazioni prodotto	EAC[RETURN]CE
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	320 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,641 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------